













冷熱池過濾桶  (1). 過濾桶型式：直立式 (2). 玻璃纖維樹脂纏繞製作成型，防紫外線和耐腐蝕能力。 (3). 水壓均衡的集散水，提供最大流量及過濾效果。 (4). 接口管徑：1-1/2" (5). 濾床深度：290mm (6). 過濾面積：0.28m² (7). 過濾速率：36m³/hr/m² (8). 過濾流量：118 LPM (9). 最大工作溫度：50℃ (10). 工作壓力：250KPA (12). 尺寸：過濾桶外徑 520mm，濾桶內徑 500mm (13). 使用濾材：石英砂 (14). 控制閥：SUS304 2" 電控閥 AC220V±10%，自動控制及手動正反洗功能，三位置接點式控制，最大電流 0.6A，消耗功率 80W		兒池及SPA池過濾桶  (1). 過濾桶型式：直立式 (2). 玻璃纖維樹脂纏繞製作成型，防紫外線和耐腐蝕能力。 (3). 水壓均衡的集散水，提供最大流量及過濾效果。 (4). 接口管徑：2" (5). 濾床深度：400mm (6). 過濾面積：0.44m² (7). 過濾速率：36m³/hr/m² (8). 過濾流量：265 LPM (9). 最大工作溫度：50℃ (10). 工作壓力：250KPA (12). 尺寸：過濾桶外徑 772mm，濾桶內徑 750mm (13). 使用濾材：石英砂 (14). 控制閥：SUS304 2" 電控閥 AC220V±10%，自動控制及手動正反洗功能，三位置接點式控制，最大電流 0.6A，消耗功率 80W		微電腦加藥控制器  微電腦加藥控制器規格 1.具PH，CL及溫度顯示之結合型微電腦控制器。 2.本體須為屋外型並採ABS材質製成，保護等級NEMA4X。 3.具有密碼設定操作功能，可避免非操作人員誤觸及修改設定。 4.測量範圍： PH :0~14 Chlorine:0~10ppm 溫度 :0~200℃ 5.須為觸控式背光顯示幕，可同時顯示各偵測數值及控制方式，並採單一飛梭旋鈕式操作，顯示幕上並有萬年曆日期及時鐘可供設定。 6.具安全防護加藥功能:須可連接四個藥槽液位開關以供警報，八組繼電器可規劃輸出，取樣杯須具有水流偵測開關當水流突然消失時，可自動停止加藥輸出以避免造成不當加藥，水流開關功能需為可程式規劃設定NC/NO，延遲時間，訊息發送等。 7.加藥控制方式可設定為ON/OFF，PWM或比例式全自動偵測控制加藥機，以達到最精確之加藥，具脈衝輸出控制接點8組。 8.須具歷史資料曲線查詢功能，亦可分天，周，月查看。 9.多工電源設計90-265VAC -- 50/60Hz。 10.附件：自清式PH電極，結合型銅銨銻氧電極(非分離式並具自動清洗功能)，溫度電極及採樣杯(含水流偵測開關)。 11.具有MODBUS功能。		加藥機  加藥機規格 1.型式：掛壁式電磁隔膜式定量加藥機。 2.泵的外殼結構採PPO製，保護等級IP65。 3.吐出力：6 L/H。 4.吐出壓力：7 Bar以上。 5.接液端材質：PVDF (附自動排氣功能)。 6.膜片：PTFE。 7.具LCD顯示並採觸摸式操作按鍵,可接受4-20mA及Pulse脈動訊號。 8.具流量顯示功能。 9.具啟動/停止(START/STOP)按鍵開關。 10.具有藥槽液位連接功能,當藥槽液位不足時自動顯示並停止加藥動作。 11.電源:單相230V/60Hz。		
游泳池過濾桶  (1). 過濾桶型式：深層濾床式 (2). 深層濾床提供增強的深度過濾和增加的污物容量。 (3). 採用玻璃纖維纏繞技術及抗UV耐腐蝕材料製成的玻璃纖維製過濾桶。 (4). 水壓均衡的集散水器，提高最大水流量及過濾效果。 (5). 接口管徑：3" (6). 濾床深度：1000mm (7). 過濾面積：1.54m² (8). 過濾速率：30m³/hr/m² (9). 過濾流量：46m³/hr (10). 最大工作溫度：50℃ (11). 工作壓力：2.5BAR / 250KPA/36PSI (12). 尺寸：過濾桶外徑1442mm、濾桶內徑 1400mm、全高1955mm、桶身高度1800mm (13). 使用濾材：石英砂 (14). 控制閥：每座過濾桶採5只3" SUS304氣動蝶閥。 (15). 控制方式：程式自動控制時間及正逆洗功能。 合：(A). 10.1" 1024X600 TFT觸控LED背光螢幕人機介面： 1 .外形尺寸271×213×36.4mm 2 .NEMA4/IP65前面板防護等級 3 .內建萬年曆及電源隔離 4 .處理器 32bits RISC Cortex-A8 600MHz 5 .序列埠 Con.A:COM1 RS-485 2W，COM2 RS-485 2W/4W，COM3 RS-485 2W/4W*1 6 . RAM 128MB (α). 7 .CE 認證 8 .輸入電源 24±20%VDC (B). 可程式設計處理控制器： 1 .內置程式記憶體64000步RAM 2 .運算處理速度 0.065μs/基本指令、應用指令 0.642~數百μs/指令 3 .輔助繼電器 7680點 4 .計時器 512點 5 .計數器 235點 6 .I/O點數 合計256點 7 .程序控制方法：循環運算方式、刷新模式處理 8 .高速計數器處理速度：1相〈最大8點〉100 KHz X 6點、X 2點、2相〈最大2點〉50 KHz X 2點 9 .時鐘：年、月、日、小時、分、秒、星期 10 .可連接輸出擴充模組 11 .電源 AC100~240V (÷10% -15%)		馬達  馬力數：1.9KW 尺寸：長：363mm，高：390mm 寬：371mm 電壓：3P/380V		加藥機  加藥機規格 1.型式：掛壁式電磁隔膜式定量加藥機。 2.泵的外殼結構採PPO製，保護等級IP65。 3.吐出力：2 L/H。 4.吐出壓力：15 Bar以上。 5.接液端材質：PVDF (附自動排氣功能)。 6.膜片：PTFE。 7.具LCD顯示並採觸摸式操作按鍵,可接受4-20mA及Pulse脈動訊號。 8.具流量顯示功能。 9.具啟動/停止(START/STOP)按鍵開關。 10.具有藥槽液位連接功能,當藥槽液位不足時自動顯示並停止加藥動作。 11.電源:單相230V/60Hz。				
(A) 觸控LED背光螢幕人機介面 		φ3" 氣動蝶閥 		(B) 可程式控制器 		空壓機  馬力數:2HP 排氣量:300/10.5 (L/min/CFM) 轉速: 980R.P.M. 汽缸數:2 使用壓力:8/115 (kg/cm3/PSI) 氣桶容量:95/25 (L/GL)		藥水桶  上蓋 桶體 藥水桶大樣圖 PT-250L 容量：250公升 材質：PE桶體—聚乙烯 尺寸：φ65*H100cm

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

林政標

<

備註：1.承包商施作前，需會同業主及監造單位現場勘查及討論確定後施作

2.本圖說施工說明及細部尺寸僅供參考，凡符合或優於其同等品標準皆適用。

 MAYU architects 張馬龍陳玉霖聯合建築師事務所 e: info@malone.com.tw w: www.mayuarchitects.com 高雄 高雄市苓雅區四維四路 10號3F-1 07-3389098 台北 台北市中山區松江路 76號6F 070-1000-0019	
棧鼎工程顧問有限公司 林政樑技師	
工程名稱 香山綜合休閒運動館新建工程	
圖名	
簽章	
設備規範一	
核准	設計
校核	繪圖
日期 110/03/29	
張號	圖號
	SW-18